

Garant**Kutna glodača glava 90° kratka, Weldon drška, Ø D / broj pločica Z: 25/2mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	215705 25/2
GTIN	4045197410559
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

Glodača glava s neravnomjernom raspodjelom oštrica za miran rad.

Napomena:GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 5,0** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 15IP**.

Tehnički opis

Ukupna duljina L_{ukupno}	100 mm
Ø reza D_c	25 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219811 (15IP; 5,0 Nm)
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	AP.. 16..
Ø drške D_s h6	25 mm
Duljina izboja L_1	44 mm
Broj oštrica Z	2
Izvedba drške	Weldon drška

Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Glodanje uglova
Podjela oštrica	nejednako
Unutarnje hlađenje	da
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 5,0 Nm	211750 5,0
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice10-dijelni	219811
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice10-dijelni	219812