

**Garant****APMT 060204 ER, HB7520, tip: ST900****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	215638 ST900
GTIN	4045197601438
Razred artikla	21A

**Opis****Napomena:**

Orijentacijske vrijednosti primjene za  $a_e = 0,25 \times D$ .  $a_p = 3 \text{ mm}$ ,  $a_{p \text{ maks}} = 4 \text{ mm}$ .

Kutni radijus: 0,4 mm

Posmak  $f_z$  po zubu: 0,1 mm

**Tehnički opis**

Tip	ST900
Posmak $f_z$ po zubu	0,1 mm
Kutni radijus	0,4 mm
Seriya	Softcut®
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	APMT 060204 ER
Vrsta	HB7520
Rezni materijal	HM
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

**Podaci korisnika**

	<b>Prikladno za</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kod</b>
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	340 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	300 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	260 m/min	P
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		