

Garant**APMT 060208 ER, HB7520, tip: ST1400****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	215657 ST1400
GTIN	4045197673725
Razred artikla	21A

Opis**Napomena:**

Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,25 \times D$. $a_p = 3 \text{ mm}$, $a_{p \text{ maks}} = 4 \text{ mm}$.

Kutni radijus: 0,8 mm

Posmak f_z po zubu: 0,1 mm

Tehnički opis

Posmak f_z po zubu	0,1 mm
Tip	ST1400
Kutni radijus	0,8 mm
Seriya	Softcut®
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	APMT 060208 ER
Vrsta	HB7520
Rezni materijal	HM
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	170 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	150 m/min	P
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		