

Yale

Remen za vezanje, 2-dijelni s račnom i kukama, duljina: 8m



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	086120 8
GTIN	4025092360265
Razred artikla	08Z

Opis

Izvedba:

Iznimno jake trake od poliesteru niske istezljivosti s dugotrajnom PU prevlakom (EN 12195-2). Čvrste, na koroziju otporne račne i oštre kuke jednostavnog rukovanja.

Upotreba:

Za **učvršćivanje, osiguranje i međusobno stezanje** komponenata u radionici ili tijekom transporta.

Napomena:

Remenje za pričvršćivanje nije kodirano bojom. Boje mogu odstupati.

Tehnički opis

Standard	EN12195-2
maksimalna snaga vezivanja LC	2000 daN
Širina pojasa	50 mm
Duljina	8 m
Ručna sila prednaprezanja (50 daN)	300 daN
Vrsta proizvoda	Pojas za vezivanje