

Garant
APMT 060202 ER, HB7510, tip: ST1400

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	215643 ST1400
GTIN	4045197673688
Razred artikla	21A

Opis
Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,25 \times D$. $a_p = 3 \text{ mm}$, $a_{p \text{ maks}} = 4 \text{ mm}$.

Kutni radijus: 2 mm

Posmak f_z po zubu: 0,1 mm

Tehnički opis

Posmak f_z po zubu	0,1 mm
Tip	ST1400
Kutni radijus	2 mm
Serija	Softcut®
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	APMT 060202 ER
Vrsta	HB7510
Rezni materijal	HM
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	220 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	200 m/min	P
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		