

Garant**Glodača glava za skošenja, s provrtom, kut γ : 45stupanj****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	215700 45
GTIN	4045197410528
Razred artikla	210

Opis

Napomena:

Preporučene izmjenjive rezne pločice za skošenja: Br. 215720, 215724, 215728, 215744, 215758. Korištenjem drugih izmjenjivih reznih pločica mogu proizaći ograničenja u izdržljivosti i kvaliteti površine. GARANT momentni odvijač TQ br. 211750 vel. 5,0 koristiti s oštricom br. 674252 vel. 15IP.

Tehnički opis

Kut γ	45 stupanj
učinkovit broj oštrica Z_{eff}	3
najveći $\varnothing d_1$	77,8 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	50 mm
\varnothing prihvatne rupe	27 mm
izvediva širina skošenja b	21,4 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	AP.. 1604..

izvediva dubina skošenja l	30 mm
Najmanji Ø D	35 mm
izvediva visina skošenja h	21,4 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219811 (15IP; 5,0 Nm)
Posmak zuba pri h_{max}	0,14 mm
Broj izmjenjivih okretnih pločica	6
Izvedba drške	s provrtom
Unutarnje hlađenje	da
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za skošenja

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219811
Precizni bit za Torx Plus, 1/4 cola E 6,3, Torx Plus profil: 15IP	674252 15IP
Momentni odvijač, s fiksnim momentom, podešeni okretni moment: 5,0Nm	211750 5,0