

**Garant****Kutna glodača glava 90° dugačka, Cilindrična drška, Ø D / broj pločica Z:  
25/2mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	215710 25/2
GTIN	4045197410580
Razred artikla	210

**Opis****Izvedba:**

Glodača glava s neravnomjernom raspodjelom oštrica za miran rad.  
Bez unutarnjeg hlađenja.

**Napomena:**

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 5,0** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 15IP**.

**Tehnički opis**

Duljina izboja L <sub>1</sub>	44 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219811 (15IP; 5,0 Nm)
Ukupna duljina L <sub>ukupno</sub>	200 mm
Ø drške D <sub>s</sub> h6	25 mm
Ø reza D <sub>c</sub>	25 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	AP.. 16..
Broj oštrica Z	2
Izvedba drške	Cilindrična drška
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Glodanje uglova
Podjela oštrica	nejednako
Unutarnje hlađenje	ne

Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

---

## Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 5,0 Nm	211750 5,0
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice10-dijelni	219812
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice10-dijelni	219811