

Garant

**Glodača glava za kopirno glodanje 0° negativno, s navojem, Ø D / broj pločica
Z: 12/3mm**



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	212087 12/3
GTIN	4045197549594
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

Rezne oštrice nejednolike podjele za miran rad.

- **Visok stupanj posmaka i koncentričnosti.**
- **Kontinuirano novo pozicioniranje izmjenjive rezne pločice pri trošenju reznih rubova.**

Napomena:

$a_{p\text{ maks}} = 1,1$ mm.

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 0,6** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 6IP**.

Tehnički opis

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219802 (6IP; 0,6 Nm)
Ø D ₂	11,75 mm
Ø D ₁ h6	8,5 mm
Ukupna duljina L _{ukupno}	20 mm
Ø reza D _c	12 mm
Prihvatni navoj M	M8
Ø D ₃	7 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	RD.. 0501

Broj oštrica Z	3
Unutarnje hlađenje	da
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	5,72 mm
Interpolacija $\varnothing D_{min}$	19 mm
Interpolacija a_p	1,1 mm
Kut uranjanja α_{maks}	3,5 stupanj
Interpolacija $\varnothing D_{maks}$	22 mm
Izvedba drške	s navojem
Glodalo prikladno za oblik ploče	okruglo
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Uranjanje
Podjela oštrica	nejednako
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 0,6 Nm	211750 0,6
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 6IP	674252 6IP
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219802