

## Garant

**Glodača glava za kopirno glodanje 0° negativno, Cilindrična drška, Ø D / broj pločica Z: 15mm**



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	212070 15
GTIN	4045197192295
Razred artikla	210

### Opis

#### Izvedba:

Rezne oštrice nejednolike podjele za miran rad.

- **Visok stupanj posmaka i koncentričnosti.**
- **Kontinuirano novo pozicioniranje izmjenjive rezne pločice pri trošenju reznih rubova.**

#### Napomena:

$a_{p\text{ maks}} = 1,1$  mm.

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 0,6** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 6IP**.

### Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	RD.. 0501
Ø D <sub>3</sub>	10 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219802 (6IP; 0,6 Nm)
Ø reza D <sub>c</sub>	15 mm
Ukupna duljina L <sub>ukupno</sub>	80 mm
Ø drške D <sub>s</sub> h6	16 mm
Duljina izboja L <sub>1</sub>	30 mm
Broj oštrica Z	4
Unutarnje hlađenje	da
Interpolacija Ø D <sub>maks</sub>	28 mm

Interpolacija $\varnothing D_{\min}$	25 mm
Kut uranjanja $\alpha_{\max}$	2,3 stupanj
Max duljina uranjanja L za $\alpha_{\max}$	8,72 mm
Interpolacija $a_p$	1,1 mm
Kut rezne oštrice $\kappa$	15 - 27 stupanj
Izvedba drške	Cilindrična drška
Glodalo prikladno za oblik ploče	okruglo
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Uranjanje
Podjela oštrica	nejednako
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

## Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219802
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 6IP	674252 6IP
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 0,6 Nm	211750 0,6