

Garant
Glodača glava za kopirno glodanje 0° negativno, s navojem, Ø D: 16mm


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	212100 16
GTIN	4045197192448
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

Rezne oštrice nejednolike podjele za miran rad.

- **Visok stupanj posmaka i koncentričnosti.**
- **Kontinuirano novo pozicioniranje izmjenjive rezne pločice pri trošenju reznih rubova.**

Napomena:

$a_{p \text{ maks}} = 1,5 \text{ mm}$.

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 1,2** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 8IP**.

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	RD.. 0702
Ø D ₁ h6	8,5 mm
Prihvatni navoj M	M8
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219803 (8IP; 1,2 Nm)
Ukupna duljina L _{ukupno}	23 mm
Ø D ₃	9 mm
Ø reza D _c	16 mm
Ø D ₂	12,7 mm
Broj oštrica Z	3

Unutarnje hlađenje	da
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	7,21 mm
Interpolacija $\varnothing D_{min}$	25 mm
Interpolacija a_p	1,5 mm
Kut uranjanja α_{maks}	3,89 stupanj
Interpolacija $\varnothing D_{maks}$	30 mm
Izvedba drške	s navojem
Glodalo prikladno za oblik ploče	okruglo
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Podjela oštrica	nejednako
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 1,2 Nm	211750 1,2
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 6IP	674252 6IP
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice10-dijelni	219803