

**Garant**
**Glodača glava za kopirno glodanje 0° negativno, s navojem, Ø D: 25mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	212100 25
GTIN	4045197193599
Razred artikla	210

**Opis**
**Izvedba:**

Rezne oštrice nejednolike podjele za miran rad.

- **Visok stupanj posmaka i koncentričnosti.**
- **Kontinuirano novo pozicioniranje izmjenjive rezne pločice pri trošenju reznih rubova.**

**Napomena:**

$a_{p\text{ maks}} = 1,5 \text{ mm}$ .

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 1,2** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 8IP**.

**Tehnički opis**

Ukupna duljina $L_{\text{ukupno}}$	35 mm
$\varnothing D_1 \text{ h6}$	12,5 mm
Prihvatni navoj M	M12
$\varnothing D_2$	20,7 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219803 (8IP; 1,2 Nm)
$\varnothing$ reza $D_c$	25 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	RD.. 0702
$\varnothing D_3$	18 mm
Broj oštrica Z	5

Unutarnje hlađenje	da
Max duljina uranjanja L za $\alpha_{maks}$	16,21 mm
Interpolacija $\varnothing D_{min}$	43 mm
Interpolacija $a_p$	1,5 mm
Kut uranjanja $\alpha_{maks}$	1,73 stupanj
Interpolacija $\varnothing D_{maks}$	48 mm
Izvedba drške	s navojem
Glodalo prikladno za oblik ploče	okruglo
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Podjela oštrica	nejednako
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

## Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219803
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 6IP	674252 6IP
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 1,2 Nm	211750 1,2