

Garant
Glodača glava za kopirno glodanje 0° negativno, Weldon drška, Ø D: 15Lmm

Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 212090 15L |
| GTIN | 4045197192394 |
| Razred artikla | 210 |

Opis
Izvedba:

Rezne oštrice nejednolike podjele za miran rad.

- **Visok stupanj posmaka i koncentričnosti.**
- **Kontinuirano novo pozicioniranje izmjenjive rezne pločice pri trošenju reznih rubova.**

Napomena:

$a_{p\text{ maks}} = 1,5 \text{ mm}$.

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 1,2** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 8IP**.

Tehnički opis

| | |
|--|----------------------|
| Ø D ₃ | 8 mm |
| Duljina izboja L ₁ | 26 mm |
| Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219803 (8IP; 1,2 Nm) |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | RD.. 0702 |
| Ø reza D _c | 15 mm |
| Ø drške D _s h6 | 20 mm |
| Ukupna duljina L _{ukupno} | 135 mm |
| Duljina Ø d ₁ | 80 mm |
| Broj oštrica Z | 2 |
| Unutarnje hlađenje | da |
| Interpolacija Ø D _{maks} | 28 mm |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Interpolacija $\varnothing D_{\min}$ | 23 mm |
| Kut uranjanja α_{\max} | 4,51 stupanj |
| Max duljina uranjanja L za α_{\max} | 6,23 mm |
| Interpolacija a_p | 1,5 mm |
| Kut rezne oštrice κ | 15 - 28 stupanj |
| Izvedba drške | Weldon drška |
| Glodalo prikladno za oblik ploče | okruglo |
| Primjena glodala | Cirkularno glodalo |
| Primjena glodala | Uranjanje |
| Podjela oštrica | nejednako |
| Izmjena alata | PowerCard |
| Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |

Pribor

| | |
|---|------------|
| Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 6IP | 674252 6IP |
| Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni | 219803 |
| Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 1,2 Nm | 211750 1,2 |