

Garant**Kutna glodača glava 90°, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 63/6mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	215715 63/6
GTIN	4045197410641
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Glodača glava s neravnomjernom raspodjelom oštrica za miran rad.

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 5,0** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 15IP**.

Tehnički opis

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219812 (15IP; 5,0 Nm)
Ø prihvatne rupe	22 mm
Ø reza D_c	63 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	40 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	AP.. 16..
Broj oštrica Z	6
Izvedba drške	s provrtom
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj

Primjena glodala	Glodanje uglova
Podjela oštrica	nejednako
Unutarnje hlađenje	da
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 5,0 Nm	211750 5,0
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice10-dijelni	219812