

Garant**APEX 160404 PDFR, HB7510, tip: ALU****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	215720 ALU
GTIN	4045197410900
Razred artikla	21A

Opis**Napomena:**

Orijentacijske vrijednosti primjene vrijede za glodače glave br. 215705 do 215717: $a_e = 0,3 \times D / a_p$
 $a_{p, maks} = 7 \text{ mm}$.

Debljina pločica: 4,76 mm

Kutni radijus: 0,4 mm

Posmak f_z po zubu: 0,18 mm

Tehnički opis

Tip	ALU
Posmak f_z po zubu	0,18 mm
Kutni radijus	0,4 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	APEX 160404 PDFR
Vrsta	HB7510
Rezni materijal	HM

Debljina pločica	4,76 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	700 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	500 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	350 m/min	N
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		