

**Garant****Glodača glava za skošenja, s provrtom, kut  $\gamma$ : 60stupanj****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	215795 60
GTIN	4045197383242
Razred artikla	210

**Opis**

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. 211750 vel. 1,2 koristiti s nastavkom br. 674252 vel. 8IP.

**Tehnički opis**

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	AP.. 1003
Najmanji $\varnothing D$	17 mm
$\varnothing$ prihvatne rupe	16 mm
najveći $\varnothing d_1$	45 mm
izvediva dubina skošenja l	27,5 mm
Ukupna duljina $L_{\text{ukupno}}$	52 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219814 (8IP; 1,2 Nm)
izvediva širina skošenja b	13 mm
Kut $\gamma$	60 stupanj
izvediva visina skošenja h	24 mm
učinkovit broj oštrica $Z_{\text{eff}}$	3

Posmak zuba pri $h_{max}$	0,12 mm
Broj izmjenjivih okretnih pločica	9
Izvedba drške	s provrtom
Unutarnje hlađenje	da
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za skošenja

## Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom, podešeni okretni moment: 1,2Nm	211750 1,2
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219814
Precizni bit za Torx Plus, 1/4 cola E 6,3, Torx Plus profil: 8IP	674252 8IP