

**APHT 160424ER-46, SP6519, tip: UNI****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	215775 UNI
GTIN	2050002058217
Razred artikla	28E

**Opis****Napomena:**

Ove izmjenjive rezne pločice koristiti **samo s vijkom br. 229908 (15 IP; 5,0 Nm)**. Kod primjene izmjenjivih reznih pločica s  $r \geq 3,2$  mm na glodačim glavama br. 215705, 215710, 215715 i 215717 potrebno je podesiti ležište pločica.

Kutni radijus: 2,4 mm

**Tehnički opis**

Tip	UNI
Kutni radijus	2,4 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	APHT 160424ER-46
Vrsta	SP6519
Rezni materijal	HM
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

**Podaci korisnika**

	<b>Prikladno za</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kod</b>
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	250 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	200 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	170 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	130 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	110 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	155 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	45 m/min	S
GG(G)	prikladno	200 m/min	K
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		