

**Garant****Kutna glodača glava 90°, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 50/5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	215715 50/5
GTIN	4045197410610
Razred artikla	210

**Opis****Izvedba:**

Glodača glava s neravnomjernom raspodelom oštrica za miran rad.

**Napomena:**

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 5,0** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 15IP**.

**Tehnički opis**

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	AP.. 16..
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219812 (15IP; 5,0 Nm)
Ø prihvatne rupe	22 mm
Ukupna duljina $L_{ukupno}$	40 mm
Ø reza $D_c$	50 mm
Broj oštrica Z	5
Izvedba drške	s provrtom
Kut rezne oštrice $\kappa$	90 stupanj

Primjena glodala	Glodanje uglova
Podjela oštrica	nejednako
Unutarnje hlađenje	da
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

## Pribor

Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice10-dijelni	219812
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 5,0 Nm	211750 5,0