

Yale

Automatski zatezni remen 25 mm, duljina: 3m



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	086132 3
GTIN	4053981022345
Razred artikla	08Z

Opis

Izvedba:

Remenje s računom i praktičnim automatskim namatanjem. Ispitano prema EN 12195-2.

- **Brzo i jednostavno učvršćivanje tereta.**
- **Kontinuirano uvlačenje i izvačenje.**
- **Jednostavno namatanje pritiskom na gumb..**
- **Remen od poliestera otpornog na trošenje.**

Širina 25 mm, s 2 oštre kuke omotane plastikom, duljina 3 m.

Tehnički opis

Standard	EN12195-2
Duljina	3 m
Širina pojasa	25 mm
maksimalna snaga vezivanja LC	300 daN
Vrsta proizvoda	Pojas za vezivanje

