

**Garant**
**APMX 16..04 TR, HB7525, tip: ST900**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	215731 ST900
GTIN	4045197601766
Razred artikla	21A

**Opis**
**Napomena:**

Orijentacijske vrijednosti primjene vrijede za glodače glave br. 215705 do 215717:  $a_e = 0,3 \times D / a_p$   
 $a_{maks} = 7 \text{ mm}$ .

Debljina pločica: 5,76 mm

Kutni radijus: 0,4 mm

Posmak  $f_z$  po zubu: 0,18 mm

**Tehnički opis**

odgovarajući držači	AP..1604
Posmak $f_z$ po zubu	0,18 mm
Tip	ST900
Kutni radijus	0,4 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	APMX 16..04 TR
Vrsta	HB7525

Rezni materijal	HM
Debljina pločica	5,76 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

### Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	340 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	235 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	195 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	190 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	175 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	220 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	140 m/min	M
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	150 m/min	K
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		