

**APHT 160408ER-46, X500, tip: UNI****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 215781 UNI |
| GTIN | 2050002058231 |
| Razred artikla | 28F |

Opis**Napomena:**

Ove izmjenjive rezne pločice koristiti **samo s vijkom br. 229908 (15 IP; 5,0 Nm)**. Kod primjene izmjenjivih reznih pločica s $r \geq 3,2$ mm na glodačim glavama br. 215705, 215710, 215715 i 215717 potrebno je podesiti ležište pločica.

Kutni radijus: 0,8 mm

Tehnički opis

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Tip | UNI |
| Kutni radijus | 0,8 mm |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | APHT 160408ER-46 |
| Vrsta | X500 |
| Rezni materijal | HM |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V _c | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| Čelik < 900 N/mm ² | prikladno | 150 m/min | P |
| Čelik < 1100 N/mm ² | prikladno | 110 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | prikladno | 170 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | prikladno | 150 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | prikladno | 55 m/min | S |
| GG(G) | prikladno | 180 m/min | K |
| Uni | prikladno | | |
| mokro maksimalno | prikladno | | |
| mokro minimalno | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| suho | prikladno | | |
| Zrak | prikladno | | |