

**Garant****APMX 16..08 PDTR, HB7520, tip: UNI****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	215760 UNI
GTIN	4045197411105
Razred artikla	21A

**Opis****Napomena:**

Orijentacijske vrijednosti primjene vrijede za glodače glave br. 215705 do 215717:  $a_e = 0,3 \times D / a_{p \text{ maks}} = 7 \text{ mm}$ .

Debljina pločica: 5,76 mm

Kutni radijus: 0,8 mm

**Tehnički opis**

odgovarajući držači	AP..1604
Tip	UNI
Kutni radijus	0,8 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	APMX 16..08 PDTR
Vrsta	HB7520
Rezni materijal	HM
Debljina pločica	5,76 mm

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za glodanje

**Podaci korisnika**

	<b>Prikladno za</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kod</b>
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	250 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	250 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	185 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	140 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	110 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	140 m/min	M
GG(G)	prikladno	140 m/min	K
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		