

**Garant****Kutna glodača glava 90°, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 125/9mm**

### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	215715 125/9
GTIN	4045197410689
Razred artikla	210

### Opis

**Izvedba:**

Glodača glava s neravnomjernom raspodjelom oštrica za miran rad.

**Napomena:**GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 5,0** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 15IP**.

### Tehnički opis

Ø reza D <sub>c</sub>	125 mm
Ukupna duljina L <sub>ukupno</sub>	63 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219812 (15IP; 5,0 Nm)
Ø prihvatne rupe	40 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	AP.. 16..
Broj oštrica Z	9
Izvedba drške	s provrtom
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj

Primjena glodala	Glodanje uglova
Podjela oštrica	nejednako
Unutarnje hlađenje	da
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

---

## Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 5,0 Nm	211750 5,0
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice10-dijelni	219812
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP