

Garant

**Glodača glava za kopirno glodanje 0° negativno, s navojem, Ø D / broj pločica
Z: 35/5mm**



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	212135 35/5
GTIN	4045197192745
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

Rezne oštrice nejednolike podjele za miran rad.

- **Visok stupanj posmaka i koncentričnosti.**
- **Kontinuirano novo pozicioniranje izmjenjive rezne pločice pri trošenju reznih rubova.**

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 3,8** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 15IP**.

$a_{p\max} = 2 \text{ mm}$.

Tehnički opis

Ø D ₂	28,7 mm
Ø D ₁ h6	17 mm
Ø reza D _c	35 mm
Ø D ₃	25 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	RD..1003
Ukupna duljina L _{ukupno}	42 mm
Prihvatni navoj M	M16
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219804 (15IP; 3,8 Nm)

Broj oštrica Z	5
Unutarnje hlađenje	da
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	22,45 mm
Interpolacija $\varnothing D_{min}$	60 mm
Interpolacija a_p	2 mm
Kut uranjanja α_{maks}	1,79 stupanj
Interpolacija $\varnothing D_{maks}$	68 mm
Izvedba drške	s navojem
Glodalo prikladno za oblik ploče	okruglo
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Uranjanje
Podjela oštrica	nejednako
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 3,8 Nm	211750 3,8
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219804
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP