

Garant

Glodača glava za kopirno glodanje 0° negativno, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 52/7mm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	212125 52/7
GTIN	4045197192615
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Rezne oštrice nejednolike podjele za miran rad.

- **Visok stupanj posmaka i koncentričnosti.**
- **Kontinuirano novo pozicioniranje izmjenjive rezne pločice pri trošenju reznih rubova.**

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 3,8** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 15IP**.

$a_{p\ max} = 2\ mm$.

Tehnički opis

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219804 (15IP; 3,8 Nm)
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	RD..1003
Ø D ₃	42 mm
Ø prihvatne rupe	22 mm
Ø reza D _c	52 mm
Ukupna duljina L _{ukupno}	50 mm

Broj oštrica Z	7
Unutarnje hlađenje	da
Interpolacija $\varnothing D_{\min}$	94 mm
Interpolacija $\varnothing D_{\max}$	102 mm
Interpolacija a_p	2 mm
Max duljina uranjanja L za α_{\max}	39,45 mm
Kut uranjanja α_{\max}	1,02 stupanj
Kut rezne oštrice κ	15 - 30 stupanj
Fz Helix	0,7
Izvedba drške	s provrtom
Glodalo prikladno za oblik ploče	okruglo
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Uranjanje
Podjela oštrica	nejednako
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219804
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 3,8 Nm	211750 3,8