

Garant

Glodača glava za kopirno glodanje 0° negativno, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 52/5mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	212145 52/5
GTIN	4045197192790
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

Rezne oštrice nejednolike podjele za miran rad.

- **Visok stupanj posmaka i koncentričnosti.**
- **Kontinuirano novo pozicioniranje izmjenjive rezne pločice pri trošenju reznih rubova.**

Pažnja:

Pri obradi s pozitivnim izmjenjivim reznim pločicama **ne** smiju se primjenjivati sigurnosni vijci.

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 3,8** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 15IP**.

$a_{p\text{ maks}} = 2,5$ mm.

Tehnički opis

Ø prihvatne rupe	22 mm
Ø reza D_c	52 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	RD..12T3
Ukupna duljina L_{ukupno}	50 mm
Garnitura sigurnosnih vijaka	219807 (15IP; 3,8 Nm)

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Ø D ₃	40 mm
Broj oštrica Z	5
Unutarnje hlađenje	da
Interpolacija Ø D _{min}	92 mm
Interpolacija Ø D _{maks}	102 mm
Interpolacija a _p	2,5 mm
Max duljina uranjanja L za α _{maks}	36,94 mm
Kut uranjanja α _{maks}	1,3 stupanj
Kut rezne oštrice κ	15 - 27 stupanj
Fz Helix	0,7
Izvedba drške	s provrtom
Glodalo prikladno za oblik ploče	okruglo
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Uranjanje
Podjela oštrica	nejednako
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 3,8 Nm	211750 3,8
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219805
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219807