



Kutna glodača glava 90° 5720VZ16, Cilindrična drška, Ø D / broj pločica Z: 32/2mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	220800 32/2
GTIN	2050002058248
Razred artikla	28R

Opis

Izvedba:

Tijelo glodala s cilindričnom drškom balansirano, $G = 6,3$ pri 30000 okr / min. Glodala moraju biti uravnotežena s prihvatom prije obrade pri velikim brzinama. Konstrukcija dopušta prihvat svih izmjenjivih reznih pločica s polumjerom $r_{e,do} = 6,0$ mm bez modifikacije glodače glave i bez korekcije duljine.

Tehnički opis

Ø reza D_c	32 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	ZD.. 16M5
Duljina izboja L_1	75 mm
maksimalna dubina reza ap maks	16 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	135 mm
Ø drške D_s h6	32 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	229900 (TP20; 6,0 Nm)
Broj oštrica Z	2
Kut uranjanja α_{maks}	6,35 stupanj
Interpolacija Ø D_{maks}	62 mm
Interpolacija Ø D_{min}	48 mm
Interpolacija a_p	4 mm

Max duljina uranjanja L za α_{maks}	22,5 mm
$\varnothing D_3$	16 mm
Izvedba drške	Cilindrična drška
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Glodanje uglova
Primjena glodala	Uranjanje
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Pribor

Stezni vijak	229900
--------------	--------