

Garant

Glodača glava za kopirno glodanje 0° negativno, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 80/7mm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	212145 80/7
GTIN	4045197192813
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Rezne oštrice nejednolike podjele za miran rad.

- **Visok stupanj posmaka i koncentričnosti.**
- **Kontinuirano novo pozicioniranje izmjenjive rezne pločice pri trošenju reznih rubova.**

Pažnja:

Pri obradi s pozitivnim izmjenjivim reznim pločicama **ne** smiju se primjenjivati sigurnosni vijci.

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 3,8** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 15IP**.

$a_{p\text{ maks}} = 2,5$ mm.

Tehnički opis

Ø prihvatne rupe	27 mm
Ø reza D_c	80 mm
Ø D_3	68 mm
Garnitura sigurnosnih vijaka	219807 (15IP; 3,8 Nm)

Ukupna duljina L_{ukupno}	50 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	RD..12T3
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Broj oštrica Z	7
Unutarnje hlađenje	da
Interpolacija $\varnothing D_{\text{min}}$	148 mm
Interpolacija $\varnothing D_{\text{maks}}$	158 mm
Interpolacija a_p	2,5 mm
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	64,94 mm
Kut uranjanja α_{maks}	0,74 stupanj
Kut rezne oštrice κ	15 - 27 stupanj
Fz Helix	0,7
Izvedba drške	s provrtom
Glodalo prikladno za oblik ploče	okruglo
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Uranjanje
Podjela oštrica	nejednako
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 3,8 Nm	211750 3,8
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219807
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219805