

## Garant

**Glodača glava za kopirno glodanje 0° negativno, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 66/5mm**



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	212165 66/5
GTIN	4045197406804
Razred artikla	210

### Opis

#### Izvedba:

Rezne oštrice nejednolike podjele za miran rad.

- **Visok stupanj posmaka i koncentričnosti.**
- **Kontinuirano novo pozicioniranje izmjenjive rezne pločice pri trošenju reznih rubova.**

#### Upotreba:

S garniturom vijaka za izmjenjive rezne pločice br. 219800 – za stezanje izmjenjivih reznih pločica i podložaka.

#### Pažnja:

Pri obradi s pozitivnim izmjenjivim reznim pločicama **ne** smiju se primjenjivati sigurnosni vijci.

#### Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 5,7** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 20IP**.

$a_{p\ max} = 3,5\ mm$ .

### Tehnički opis

Garnitura sigurnosnih ploča	219955
Ø D <sub>3</sub>	50 mm

Ukupna duljina $L_{\text{ukupno}}$	50 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219800 (20IP; 5,7 Nm)
$\varnothing$ reza $D_c$	66 mm
$\varnothing$ prihvatne rupe	27 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	RD..1604
Broj oštrica Z	5
Unutarnje hlađenje	da
Interpolacija $\varnothing D_{\text{min}}$	116 mm
Interpolacija $\varnothing D_{\text{maks}}$	130 mm
Interpolacija $a_p$	3,5 mm
Max duljina uranjanja L za $\alpha_{\text{maks}}$	45,92 mm
Kut uranjanja $\alpha_{\text{maks}}$	1,4 stupanj
Kut rezne oštrice $\kappa$	15 - 30 stupanj
Fz Helix	0,7
Izvedba drške	s provrtom
Glodalo prikladno za oblik ploče	okruglo
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Uranjanje
Podjela oštrica	nejednako
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

## Pribor

Set sigurnosnih podložnih pločica 10-dijelni	219955
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 20IP	674252 20IP
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219800
	211750 5,7

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 5,7 Nm

---