

**Garant****RDHX 0501 MOTN, HB7515, tip: ST1400**

### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	212184 ST1400
GTIN	4045197554178
Razred artikla	21A

### Opis

**Izvedba:**

**Sve izmjenjive rezne pločice prikladne su za korištenje s 0° negativnim i s 7° pozitivnim nosačima.**

**Napomena:**

Orijentacijske vrijednosti za  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{p \text{ maks.}} = 1,1$  mm.

Posmak  $f_z$  po zubu: 0,15 mm

ISO-kod izmjenjive rezne pločice: RDHX 0501 MOTN

Tip: ST1400

### Tehnički opis

Tip	ST1400
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	RDHX 0501 MOTN
Rezni materijal	HM
Vrsta	HB7515
Posmak $f_z$ po zubu	0,15 mm

Broj zamjena/oštrica	1
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	430 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	330 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	270 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	230 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	300 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	210 m/min	M
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	230 m/min	K
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		