

Garant

Glodača glava za kopirno glodanje 0° negativno, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 42/4mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	212145 42/4
GTIN	4045197192776
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

Rezne oštrice nejednolike podjele za miran rad.

- **Visok stupanj posmaka i koncentričnosti.**
- **Kontinuirano novo pozicioniranje izmjenjive rezne pločice pri trošenju reznih rubova.**

Pažnja:

Pri obradi s pozitivnim izmjenjivim reznim pločicama **ne** smiju se primjenjivati sigurnosni vijci.

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 3,8** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 15IP**.

$a_{p\text{ maks}} = 2,5$ mm.

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	RD..12T3
Ukupna duljina L_{ukupno}	40 mm
Ø prihvatne rupe	16 mm
Garnitura sigurnosnih vijaka	219807 (15IP; 3,8 Nm)
Ø reza D_c	42 mm

$\varnothing D_3$	30 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Broj oštrica Z	4
Unutarnje hlađenje	da
Interpolacija $\varnothing D_{\min}$	72 mm
Interpolacija $\varnothing D_{\max}$	82 mm
Interpolacija a_p	2,5 mm
Max duljina uranjanja L za α_{\max}	26,94 mm
Kut uranjanja α_{\max}	1,79 stupanj
Kut rezne oštrice κ	15 - 27 stupanj
Fz Helix	0,7
Izvedba drške	s provrtom
Glodalo prikladno za oblik ploče	okruglo
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Uranjanje
Podjela oštrica	nejednako
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 3,8 Nm	211750 3,8
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219807
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219805
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP