

Garant

**Glodača glava za kopirno glodanje 0° negativno, s navojem, Ø D / broj pločica
Z: 32/4mm**

**Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 212135 32/4 |
| GTIN | 4045197193773 |
| Razred artikla | 210 |

Opis**Izvedba:**

Rezne oštrice nejednolike podjele za miran rad.

- **Visok stupanj posmaka i koncentričnosti.**
- **Kontinuirano novo pozicioniranje izmjenjive rezne pločice pri trošenju reznih rubova.**

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 3,8** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 15IP**.

$a_{p\max} = 2$ mm.

Tehnički opis

| | |
|--|-----------------------|
| Ø reza D_c | 32 mm |
| Ukupna duljina L_{ukupno} | 42 mm |
| Ø D_1 h6 | 17 mm |
| Ø D_3 | 22 mm |
| Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219804 (15IP; 3,8 Nm) |
| Prihvatni navoj M | M16 |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | RD..1003 |
| Ø D_2 | 28,7 mm |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Broj oštrica Z | 4 |
| Unutarnje hlađenje | da |
| Max duljina uranjanja L za α_{maks} | 19,45 mm |
| Interpolacija $\varnothing D_{min}$ | 54 mm |
| Interpolacija a_p | 2 mm |
| Kut uranjanja α_{maks} | 2,06 stupanj |
| Interpolacija $\varnothing D_{maks}$ | 62 mm |
| Izvedba drške | s navojem |
| Glodalo prikladno za oblik ploče | okruglo |
| Primjena glodala | Cirkularno glodalo |
| Primjena glodala | Uranjanje |
| Podjela oštrica | nejednako |
| Izmjena alata | PowerCard |
| Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |

Pribor

| | |
|---|-------------|
| Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 3,8 Nm | 211750 3,8 |
| Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni | 219804 |
| Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 15IP | 674252 15IP |