

Garant**RDEX 0702 MOSN, HB7535, tip: INOX****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	212220 INOX
GTIN	4045197303516
Razred artikla	21A

Opis**Izvedba:**

Sve izmjenjive rezne pločice prikladne su za korištenje s 0° negativnim i s 7° pozitivnim nosačima.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti za $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p \text{ maks.}} = 1,5 \text{ mm}$.

Tehnički opis

Tip	INOX
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	RDEX 0702 MOSN
Rezni materijal	HM
Vrsta	HB7535
Posmak f_z po zubu	0,18 mm
Broj zamjena/oštrica	1
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	175 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	175 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	160 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	140 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	60 m/min	S
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		