

Garant

Glodača glava za kopirno glodanje 0° negativno, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 100/7mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	212165 100/7
GTIN	4045197192912
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

Rezne oštrice nejednolike podjele za miran rad.

- **Visok stupanj posmaka i koncentričnosti.**
- **Kontinuirano novo pozicioniranje izmjenjive rezne pločice pri trošenju reznih rubova.**

Upotreba:

S garniturom vijaka za izmjenjive rezne pločice br. 219800 – za stezanje izmjenjivih reznih pločica i podložaka.

Pažnja:

Pri obradi s pozitivnim izmjenjivim reznim pločicama **ne** smiju se primjenjivati sigurnosni vijci.

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 5,7** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 20IP**.

$a_{p\max} = 3,5$ mm.

Tehnički opis

Ø reza D_c	100 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219800 (20IP; 5,7 Nm)

Garnitura sigurnosnih ploča	219955
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	RD..1604
Ø prihvatne rupe	32 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	50 mm
Ø D_3	84 mm
Broj oštrica Z	7
Unutarnje hlađenje	da
Interpolacija Ø D_{min}	184 mm
Interpolacija Ø D_{maks}	198 mm
Interpolacija a_p	3,5 mm
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	79,92 mm
Kut uranjanja α_{maks}	0,8 stupanj
Kut rezne oštrice κ	15 - 30 stupanj
Fz Helix	0,7
Izvedba drške	s provrtom
Glodalo prikladno za oblik ploče	okruglo
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Uranjanje
Podjela oštrica	nejednako
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 5,7 Nm	211750 5,7
Set sigurnosnih podložnih pločica 10-dijelni	219955
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219800
	674252 20IP

Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil
20IP
