

Garant
Kutna glodača glava 90°, Weldon drška, Ø D / broj pločica Z: 32/3Lmm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	215800 32/3L
GTIN	4045197281210
Razred artikla	210

Opis
Upotreba:

Univerzalna primjena u svim materijalima.

- Glodanje kutova i utora, kopiranje u jednom smjeru, cirkularno glodanje, bušaće cirkularno glodanje, obodno glodanje.

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. 211750 vel. 1,2 koristiti s nastavkom br. 674252 vel. 8IP.

- Zamijenite stezne vijke izmjenjivih pločica nakon dulje upotrebe. Koristiti samo dobro podmazane (npr. s pastom za bakar).

Tehnički opis

Ukupna duljina L_{ukupno}	195 mm
Ø drške D_s h6	25 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	AP.. 1003..
Duljina izboja L_1	55 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Ø reza D_c	32 mm
Broj oštrica Z	3
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	26,85 mm
Interpolacija Ø D_{maks}	62 mm
Interpolacija Ø D_{min}	61 mm

Kut uranjanja α_{maks}	0,53 stupanj
$\varnothing D_3$	29 mm
Izvedba drške	Weldon drška
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Glodanje uglova
Primjena glodala	Cirkularna glodala
Primjena glodala	Uranjanje
Unutarnje hlađenje	da
Strategija rezanja	MTC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219814
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 1,2 Nm	211750 1,2
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP