

Garant**CC.T 060204, Vrsta: HB7020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260142 HB7020
GTIN	4045197698834
Razred artikla	21G

Opis

CC.T 060204 HB7020 Vrsta: HB7020
Lomač odvojenih čestica: SM
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,2 - 4 mm
Posmak f : 0,1 - 0,3 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 120 - 350 m/min

Tehnički opis

Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Kutni radijus	0,4 mm
Dubina reza a_p	0,2 - 4 mm
Uvjetovanost reza	lagano prekinut
Lomač odvojenih čestica	SM
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 350 m/min

Glavna primjena	P
Vrsta	HB7020
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 060204
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje