

Garant
eco držač za tokarenje, kratki, desno, Vel. drške/veličina pločice: 20/06 mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	251904 20/06
GTIN	4045197651105
Razred artikla	21U

Opis
Izvedba:

S unutarnjim dovodom rashladnog sredstva na oštricu. Hlađenjem preciznim mlaznicama toplinsko opterećenje smanjuje se na ciljan i učinkovit način jer je mlaz rashladnog sredstva optimalno usmjeren između odvojene čestice i rezne oštrice. Za povećanu produktivnost, dulji vijek trajanja i veću sigurnost postupka.

Napomena:

Prijenos rashladnog sredstva moguć samo u kombinaciji s GARANT sustavom eco prihvata br. 319001 – 319886 ili bez duljine osovine < 125 mm dodatno pod br. 317900.

Unutarnje hlađenje: da

ISO kod držača: PWLNR/L 2020X06

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice: WN.. 0604..

Funkcionalna širina L₄: 25 mm

Duljina glave L₁: 30 mm

Ukupna duljina L: 89 mm

Podložna pločica: 259031 9

Tehnički opis

Podložna pločica	259031 9
Vijak koljenaste poluge	259018 4
Funkcionalna širina L ₄	25 mm
Veličina drške	20 mm
Koljenasta poluga	259015 6

ISO kod držača	PWLNRL 2020X06
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	WN.. 0604..
Duljina glave L ₁	30 mm
Opruga	259046 2
Veličina pločice	6 mm
Ukupna duljina L	89 mm
Primjena	desno
Standard	DIN ISO 5610
Unutarnje hlađenje	da
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Koljenasta poluga tip 6	259015 6
Momentni odvijač sa skalom, prihvat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659906 500
Vijak za koljenastu polugu tip 4	259018 4
Opruga tip 2	259046 2
Podložna pločica tip 9	259031 9
Precizni bit za Sechskant, drška E 6,3 6-kut 2,5 mm	674242 2,5