

**CCMT 09T302, Vrsta: CA525****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260194 CA525
GTIN	4960664679034
Razred artikla	25E

**Opis**

CC.T 09T302 CA525 Vrsta: CA525

Lomač odvojenih čestica: GK

Tolerancija: M

Dubina reza  $a_p$ : 0,5 - 3 mmPosmak  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/okrBrzina reza  $v_c$  glavna primjena: 80 - 330 m/min**Tehnički opis**

Dubina reza $a_p$	0,5 - 3 mm
Lomač odvojenih čestica	GK
Glavna primjena	P
Uvjetovanost reza	lagano prekinut
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	80 - 330 m/min
Kutni radijus	0,2 mm
Posmak $f$	0,1 - 0,3 mm/okr

Vrsta	CA525
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 09T302
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje