

**CCMT 060202, Vrsta: SP4019****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260180 SP4019
GTIN	
Razred artikla	28A

**Tehnički opis**

Posmak f	0,1 - 0,45 mm/okr
Glavna primjena	UNI
Dubina reza $a_p$	0,2 - 5 mm
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	30 - 440 m/min
Kutni radijus	0,2 mm
Lomač odvojenih čestica	73
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Vrsta	SP4019
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 060202
Broj zamjena/oštrica	2

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje