


CCMT 09T308, Vrsta: SP4019

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260185 SP4019
GTIN	2050001939050
Razred artikla	28A

Opis

CCMT 09T308 SP4019 Vrsta: SP4019
 Lomač odvojenih čestica: 73
 Dubina reza a_p : 0,2 - 5 mm
 Posmak f : 0,1 - 0,45 mm/okr
 Brzina reza v_c glavna primjena: 30 - 440 m/min

Tehnički opis

Uvjetovanost reza	kontinuirano
Kutni radijus	0,8 mm
Glavna primjena	UNI
Brzina reza v_c glavna primjena	30 - 440 m/min
Dubina reza a_p	0,2 - 5 mm
Lomač odvojenih čestica	73
Posmak f	0,1 - 0,45 mm/okr
Vrsta	SP4019

Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 09T308
Broj zamjena/oštrica	2
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje