


**DNMG 110408 Set od 10 komada, Vrsta: HBX020**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250803 HBX020
GTIN	4045197663511
Razred artikla	22D

**Opis**

DNMG 110408 Set od 10 komada HBX020 Vrsta: HBX020

Lomač odvojenih čestica: PM

Dubina reza  $a_p$ : 1 - 5 mm

Posmak  $f$ : 0,1 - 0,5 mm/okr

Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 80 - 300 m/min

**Tehnički opis**

Lomač odvojenih čestica	PM
Dubina reza $a_p$	1 - 5 mm
Posmak $f$	0,1 - 0,5 mm/okr
Glavna primjena	P
Uvjetovanost reza	lagano prekinut
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	80 - 300 m/min
Vrsta	HBX020

Jednostavno/grubo-dodjela	Polugruba obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Seriya	Bušeća šipka
Seriya	eco-QT-/ eco držač za tokarenje
Seriya	Okretni stezni držač
Seriya	QuickTurn držač za tokarenje
Seriya	Rezna glava
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 110408
Broj zamjena/oštrica	4
Dodjeljivanje okretne ploče	neutralno