

 **KOMET**
KOMET® osnovno tijelo, 8×D, Ø DC: 65mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	236654 65
GTIN	4047109096004
Razred artikla	24K

Opis**Izvedba:**

- **Sigurnost procesa do 8 (9)×D.**
- **Čvrsta veza između tijela i glave svrdla..**
- **Izvedba drške ABS.**

Upotreba:

Za stacionarnu i rotacijsku, kao i vertikalnu i horizontalnu primjenu u svim materijalima.

Napomena:

Ostale veličine i rezervni dijelovi na upit.

Tehnički opis

Ukupna duljina L_{ukupno}	640 mm
prikladno za glavu svrdla	65 - 71 mm
Osnovno tijelo $\varnothing d_1$	63,5 mm
Korisna duljina L_1	560 mm
ABS® $\varnothing d$	80 mm
Nazivni $\varnothing D$	65
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do	8×D
Drška	ABS
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

