

 **KOMET****KOMET® osnovno tijelo, 6×D, Ø DC: 40mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	236652 40
GTIN	4047109076297
Razred artikla	24K

**Opis****Izvedba:**

- Za sigurnu primjenu do 6×D.
- Čvrsta veza između tijela i glave svrdla.
- Izvedba drške ABS.

**Upotreba:**

Za stacionarnu i rotacijsku, kao i vertikalnu i horizontalnu primjenu u svim materijalima.

**Napomena:**

Ostale veličine i rezervni dijelovi na upit.

**Tehnički opis**

prikladno za glavu svrdla	40 - 45 mm
Osnovno tijelo Ø d <sub>1</sub>	38,5 mm
Ukupna duljina L <sub>ukupno</sub>	310 mm
ABS® Ø d	63 mm
Korisna duljina L <sub>1</sub>	260 mm
Nazivni Ø D	40
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do	6×D
Drška	ABS
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

