

Garant**Držac za tokarenje, desno, veličina drške / pločice: 16/08mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251916 16/08
GTIN	4045197651327
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Funkcionalna širina L ₄	25 mm
Duljina glave L ₁	20 mm
Veličina pločice	8 mm
Podložna pločica	259031 40
Garnitura opruga	259044 2
ISO kod držača	PWLNRL 1616H08
Vijak koljenaste poluge	259018 2
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	WN.. 0804..
Veličina drške	16 mm
Koljenasta poluga	259015 2
Garnitura zatika za opruge	259047 2
Ukupna duljina L	100 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj

List s podacima

Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Vijak koljenaste poluge tip 8	259018 8
Koljenasta poluga tip 9	259015 9
Set probijača 10-dijelni tip 2	259047 2
Precizni bit za 6-erokut, 1/4 cola E 6,3 6-kut 3 mm	674242 3
Set opruga 10-dijelni tip 2	259044 2
Podložna pločica tip 40	259031 40
Vijak koljenaste poluge tip 2	259018 2
Momentni odvijač sa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500