

**KOMET® osnovno tijelo, 6×D, Ø DC: 46mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 236652 46 |
| GTIN | 4047109095946 |
| Razred artikla | 24K |

Opis**Izvedba:**

- Za sigurnu primjenu do 6×D.
- Čvrsta veza između tijela i glave svrdla.
- Izvedba drške ABS.

Upotreba:

Za stacionarnu i rotacijsku, kao i vertikalnu i horizontalnu primjenu u svim materijalima.

Napomena:

Ostale veličine i rezervni dijelovi na upit.

Tehnički opis

| | |
|--|--------------------------------|
| ABS® Ø d | 80 mm |
| prikladno za glavu svrdla | 46 - 54 mm |
| Osnovno tijelo Ø d ₁ | 44,5 mm |
| Ukupna duljina L _{ukupno} | 375 mm |
| Korisna duljina L ₁ | 310 mm |
| Nazivni Ø D | 46 |
| Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 6×D |
| Drška | ABS |
| Unutarnje hlađenje | da |
| Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |

