

**Garant****Držac za tokarenje, lijevi, Vel. drške/veličina pločice: 20/08mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251913 20/08
GTIN	4045197651273
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

ISO kod držača	MWLNLR/L 2020K08
Zatik	259049 2
Stezna vilica	259038 12
Garnitura vijaka	259023 2
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	WN.. 0804..
Veličina drške	20 mm
Duljina glave L <sub>1</sub>	28 mm
Veličina pločice	8 mm
Funkcionalna širina L <sub>4</sub>	25 mm
Podložna pločica	259031 41
Ukupna duljina L	125 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje

## List s podacima

Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

### Pribor

Zatik tip 2	259049 2
Set vijaka 10-dijelni tip 2	259023 2
Stezna vilica tip 12	259038 12
Podložna pločica tip 41	259031 41
Precizni bit za 6-erokut, 1/4 cola E 6,3 6-kut 3 mm	674242 3
Momentni odvijača skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500