


**KOMET® osnovno tijelo, 4×D, Ø DC: 20mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	236653 20
GTIN	4047109076198
Razred artikla	24K

**Opis**
**Izvedba:**

- Za sigurnu primjenu do 4×D.
- Čvrsta veza između tijela i glave svrdla.
- Izvedba drške ABS.

**Upotreba:**

Za stacionarnu i rotacijsku, kao i vertikalnu i horizontalnu primjenu u svim materijalima.

**Napomena:**

Ostale veličine i rezervni dijelovi na upit.

**Tehnički opis**

Ukupna duljina $L_{\text{ukupno}}$	145 mm
Osnovno tijelo $\varnothing d_1$	19 mm
prikladno za glavu svrdla	20 - 25 mm
ABS® $\varnothing d$	50 mm
Korisna duljina $L_1$	113 mm
Nazivni $\varnothing D$	20
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do	4×D
Drška	ABS
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

