

Garant**Držak za unutarnje tokarenje od čelika, desno, Ø drške / veličina pločice:
40/08mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251936 40/08
GTIN	4045197651433
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Udaljenost vrha od osi	27 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	WN.. 0804..
Veličina pločice	8 mm
Minimalni Ø predbušenja D_{min}	50 mm
Garnitura vijaka	259023 3
Podložna pločica	259031 41
ISO kod držača	A40T MWLNR/L08
Zatik	259049 5
Stezna vilica	259038 12
Ukupna duljina L	300 mm
Stezna visina L_2	38,5 mm
Kut rezne oštice κ	95 stupanj
Ø drške D_s	40 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	3xD

Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje

Pribor

Stezna vilica tip 12	259038 12
Set vijaka 10-dijelni tip 3	259023 3
Zatik tip 5	259049 5
Podložna pločica tip 41	259031 41
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Momentni odvijač sa skalom, prihvati izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500