

**Garant****Držač za tokarenje, lijevi, Vel. drške/veličina pločice: 25/06mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251917 25/06
GTIN	4045197651372
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Podložna pločica	259031 25
Koljenasta poluga	259015 9
ISO kod držača	PWLNLR/L 2525M06
Funkcionalna širina L <sub>4</sub>	32 mm
Garnitura zatika za opruge	259047 3
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	WN.. 0604..
Veličina pločice	6 mm
Veličina drške	25 mm
Duljina glave L <sub>1</sub>	16 mm
Vijak koljenaste poluge	259018 6
Garnitura opruga	259044 5
Ukupna duljina L	150 mm
Standard	DIN ISO 5610
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj

## List s podacima

Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

### Pribor

Vijak koljenaste poluge tip 6	259018 6
Podložna pločica tip 25	259031 25
Set probijača 10-dijelni tip 3	259047 3
Set opruga 10-dijelni tip 5	259044 5
Koljenasta poluga tip 9	259015 9
Precizni bit za 6-erokut, 1/4 cola E 6,3 6-kut 2,5 mm	674242 2,5
Momentni odvijač sa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500