

**KOMET® osnovno tijelo, 8×D, Ø DC: 55mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	236654 55
GTIN	4047109095991
Razred artikla	24K

Opis**Izvedba:**

- **Sigurnost procesa do 8 (9)×D.**
- **Čvrsta veza između tijela i glave svrdla..**
- **Izvedba drške ABS.**

Upotreba:

Za stacionarnu i rotacijsku, kao i vertikalnu i horizontalnu primjenu u svim materijalima.

Napomena:

Ostale veličine i rezervni dijelovi na upit.

Tehnički opis

Osnovno tijelo Ø d ₁	53,5 mm
prikladno za glavu svrdla	55 - 64 mm
Korisna duljina L ₁	495 mm
Ukupna duljina L _{ukupno}	560 mm
ABS® Ø d	80 mm
Nazivni Ø D	55
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do	8×D
Drška	ABS
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

