

Garant
**Držak za unutarnje tokarenje od čelika, desno, Ø drške / veličina pločice:
16/06mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	251942 16/06
GTIN	4045197651471
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Veličina pločice	6 mm
Minimalni Ø prebušenja D_{min}	21 mm
Koljenasta poluga	259015 14
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	WN.. 0604..
ISO kod držača	A16M PWLNR/L06
Udaljenost vrha od osi	11 mm
Vijak koljenaste poluge	259018 10
Ukupna duljina L	150 mm
Stezna visina L_2	15,25 mm
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Ø drške D_s	16 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje

Pribor

Vijak koljenaste poluge tip 10	259018 10
Koljenasta poluga tip 14	259015 14
Precizni bit za 6-erokut, 1/4 cola E 6,3 6-kut 2 mm	674242 2
Momentni odvijačsa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500